

品番：EA300T-1

品名：ミニ溶接器(アセチレン・酸素)



販売価格	167,100円(税抜) / 183,810円(税込)		
カタログ価格	167,100円(税抜) / 183,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/20 13:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0068ページ		



仕様

<セット内容>	<ul style="list-style-type: none">・酸素ボンベ(2L)・アセチレンボンベ(3.6L)・アセチレン調整器(高圧ゲージ:2.45MPa)・酸素調整器(高圧ゲージ:2.45MPa)・吹管・逆火防止器・ホース3m(逆止弁付)・ショート溶接火口: #100、#200、#315×各1・スタンド	スタンドサイズ	360×400×900(H)mm
重量	20kg		

キャスター付の為、運搬が便利です。

※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にして下さい。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。

※ガスは充填されておりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.