

品番：EA301

品名：1/4"-3/4" チッソブロー



販売価格	58,000円(税抜)／ 63,800円(税込)		
カタログ価格	58,000円(税抜)／63,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/04 03:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

<セット内容>	7点セット ・(EB301-0)ポンベ:容量:2.1L ・(EB301B-4)チッソ調整器 ・(EB301B-3)チッソ流量調整バルブ ・(EB301B-5)テーパノズル:1/4～3/8インチ ・(EB301B-6)テーパノズル:1/2～3/4インチ ・(EB301B-2)ホース:3m ・スチールケース ※ポンベにガスは充填されておりません。		
ロウ付作業時に配管内の空気を追出して、内部燃焼を防ぎ、酸化皮膜の発生を防止します。			
窒素調整器使用圧力:4.5kg/cm ² (設定済み。操作しないでください。)			
2次側の吐出圧力:0.45MPa			
高圧ゲージ:250kg/cm ² (24.5MPa)			
ホース耐圧:10kg以下で使用			
ケースサイズ:240×110×530(H)mm			
総重量:9kg			

重要

高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性がありますので、十分に注意して従事してください。
また、作業者は必ず「ガス溶接技能講習終了証」「ガス溶接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有している者（もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者しか、操作できません。

注意

自動車に搭載する場合は転倒したり転落しないように充分固定してください。
また、駐車する場合車中は高温になります（特に夏期では60℃以上になります）ので車中に絶対に放置しないでください。（ガス容器は40℃以上に上げてはならない。）

代替品



品番 EA301E
コメント ボンベは別売です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.