

品番：EA303FA-1

品名：1600℃ 自動着火パワートーチ(トリガ-式)



販売価格	5,140円(税抜) / 5,654円(税込)		
カタログ価格	5,140円(税抜) / 5,654円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/03/25 15:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0072ページ		



仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	RZ-840
商品名	パワートーチ	使用ガス	EA303FA-10
ガス成分	液化ブタン、液化プロパン	火口サイズ	20mm
火炎温度	1000~1600℃	燃焼時間	約1時間10分
ガス消費量	約253g/h	ガス容量	220g
総重量	550g		

自動着火式

操作性に優れたヨコ型トリガー方式

ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。

半田付けなどに大変有効です。

逆さ使用可能です。

その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。

空気調整レバーによって火炎温度の、ガス調整レバーによって火力の調整が細かく設定可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.