


品番：EA303FA-11

品名：1300℃ 自動着火パワートーチ(集中炎)



販売価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
カタログ価格	2,590円(税抜) / 2,849円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 16:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	RZ-710
商品名	パワートーチ	火口サイズ	22mm
火炎温度	1300℃	使用ガス	EA303FA-20
ガス成分	液化ブタン、液化プロパン(内容量 240g)	火炎形状	ピンポイントで有効な加熱の集中炎
ガス消費量	約154g/h(標準付属ポンベ使用时)	燃焼時間	約1時間30分(標準付属ポンベ使用时)
熱量	約2.1kW(1820kcal/h)(標準付属ポンベ使用时)	総重量	590g (火口のみ:250g)

自動着火式

火口先端には点火を助ける碍子付。

優れた耐風性能により配管工事やアウトドア等、幅広い用途にご使用頂けます。

点火後約2分間のプレヒート(予備加熱)で連続約30秒間逆さ使用が可能です。

代替品

品番	EA303FA-4
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.