


品番：EA303FA-14

品名：1300℃ 自動着火パワートーチ(瞬間気化式)



販売価格	2,800円(税抜) / 3,080円(税込)		
カタログ価格	2,800円(税抜) / 3,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 12:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	RZ-730
商品名	パワートーチ	火口径	φ 22mm
火炎温度(℃)	900~1300	成分	液化ブタン、液化プロパン
サイズ	132×34×66(H)mm(本体のみ)	重量	153g(本体のみ)
ガス消費量	154g/h	燃焼時間	約1時間30分
発熱量	2.1kW(1820kcal/h)	付属品	専用容器(EA303FA-20)1本

瞬間気化式により、点火直後に炎が安定

経済的なカセットガス式でありながら、点火直後に逆さ使用しても生火が出ずに安全

点火後のプレヒート(予備加熱)が不要なので、ガスの消費を抑えることができ、経済的な燃料をさらに経済的に使用することができます。

空気調節機能付で900~1300℃の炎を調節可能

ロウ付に最適です。

圧電点火方式

代替品

品番	EA303FA-4
コメント	横型(ハイパワー)タイプ



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.