

品番：EA303FB

品名：3000℃ 小型酸素溶接バーナーセット



販売価格	28,300円(税抜)／ 31,130円(税込)		
カタログ価格	28,300円(税抜)／31,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 20:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

〈セット内容〉	9点セット 本体(O2圧力計付バルブスタンド) ペントーチ ペントーチ用スタンド (EA303FB-1～-3)ノズル(#1,#2,#3)×各1個 (EA303FB-11)酸素カートリッジボンベ×2本 (EA303FB-12)LPGカートリッジボンベ×1本	O2圧力計 計測範囲	0～1.5MPa(最小単位0.1MPa)
ノズル口径	EA303FB-1:(#1)0.9mm EA303FB-2:(#2)0.7mm EA303FB-3:(#3)0.5mm	総重量	1045g

酸素ボンベ2本とLPGボンベを燃料とし、約3000℃の超高温火炎を実現。

金属、貴金属のロウ付けやガラス細工など、幅広い用途にお使い頂けます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.