

品番 : EA303JA-1

品名 : 1650°C 自動着火パワートーチ



販売価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
カタログ価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/12/16 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0073ページ 2509ページ		



仕様

メーカー	東邦金属工業	型番	HD-2500
火口サイズ	約19mm	火炎温度	1650°C
燃焼時間	70分(標準付属ボンベ使用時)	火力	2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)
点火方式	圧電着火	使用ガス	プロパン、ブタン混合ガス
サイズ	使用時:125×70×230(H)mm 収納時:120×35×50(H)mm	重量	205g
材質	SUS304 ポリカーボネイト		

自動着火式

比較的細い炎から強力な炎まで使えます。

食品の表面に焼き目、焦げ目を付けます。

360°どんな方向に向けても安定した炎

最高温度で長時間の連続使用が可能

バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計

190gカセットガス付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.