

品番：EA303JA-2

品名：1800℃ 自動着火パワートーチ



販売価格	6,200円(税抜)／ 6,820円(税込)		
カタログ価格	6,200円(税抜)／6,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 （2025/12/16 20:58現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0073ページ2509ページ		



仕様

メーカー	東邦金属工業	型番	HD-X
火口サイズ	約13mm	火炎温度	1800℃
燃焼時間	70分(標準付属ボンベ使用時)	火力	2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)
点火方式	圧電着火	使用ガス	プロパン、ブタン混合ガス
サイズ	使用時:180×70×230(H)mm<ボンベ込み> 使用時:180×30×50(H)mm	重量	240g
材質	SUS34 ポリカーボネイト		
自動着火式			
作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用			
風に強くタテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも使用可能			
銅管ロウ付作業にも最適			
ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。			
190gカセットガス付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.