


品番 : EA303JA-6

品名 : 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する



販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0073ページ 2509ページ		



仕様

メーカー	東邦金属工業	型番	TFB-2
火炎温度	1,100~1,200°C	火口サイズ	約21mm
使用ガス	プロパン、ブタン混合ガス	燃焼時間	100分(標準付属ボンベ使用時)
火力	1900kcal/h(標準付属ボンベ使用時)	重量(g)	170
材質	SUS304 66ナイロン	使用時サイズ (W×D×H)mm	190×70×250(ボンベ込み)
収納時サイズ (W×D×H)mm	190×40×70	使用ボンベ	EA913BC-210,-220
ソフトな炙り火から強火まで、無段階調節可能。			
逆さでも使用可能			
脱着が容易なワンタッチホルダー採用			
点火が楽なレバー(トリガー)方式			

代替品

	品番	EA303JA-6A
	コメント	省令の運用改正の為。仕様変更無



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.