

品番 : EA304AG

品名 : AC100V/140W 半田ごて(コントローラ付)



販売価格	66,200円(税抜) / 72,820円(税込)		
カタログ価格	66,200円(税抜) / 72,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/02 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0690ページ		



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FX952-51
電源	AC100V(50/60Hz)	電源コードプラグ	3芯ゴムコード、二極接地型プラグ
消費電力	140W	サイズ	113(W)×206(D)×106(H)mm
設定温度	200~450℃	重量	2.6kg
温度精度	無負荷時リップル温度±5℃	出力	24V

2本のはんだこてを一台のステーションでコントロールできます。

こて先別売(EA304AG-1~-31よりお選び下さい。)

強力な熱回復特性

パワーセーブ機能付

温度管理機能付
設定温度を専用カードでロック
デジタルオフセット方式により、簡単な温度補正が可能に

こて先や設定温度の使い分けが可能

鉛フリーはんだ付け対応品

静電気対策仕様

代替品



品番 EA304AG-110

コメント 変更点:消費電力、設定温度など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.