

品番：EA304AK

品名：AC100V/70W コントローラー付半田ごて



販売価格	20,500円(税抜)／ 22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜)／22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/17 10:01現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FX888D-01SV
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	70W
電源コードプラグ形状	2極接地型プラグ	設定温度範囲	200～480℃
リップル温度	無負荷時±1℃ ステーション部	出力	AC 26V
サイズ	100(W)×120(D)×120(H)mm	重量	1.2kg <こて部>
こて先アース間抵抗	<2Ω	リーク電圧	<2mV
ヒーター	セラミックヒーター	標準こて先	R0.5 (EA304HD-1)
コード長さ	1.2m	全長	217mm (こて先B型をつけた場合)
こて部重量	46g (こて先をつけた場合) ※全長と重量はコードを除きます。	付属品	こて先、こて台 (クリーニングスポンジ・ クリーニングワイヤー付)
アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載			
コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離型			

代替品

--	--



品番 EA304AK-1
コメント 変更点:設定温度/サイズ/消費電力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.