品番: EA304AR-101

品名: [EA304AR用] 窒素ガス半田ごて



販売価格	21,000円 (税抜)/23,100円(税込)				
カタログ価 格	21,000円(税抜)/23,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 07:37現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0701ページ				



仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	FX8802-01
消費電力	65W(26V)	こて先温度	50~480°
こて先アース間抵抗	<2Ω	リーク電圧	<2mV
コード長	1.2m	全長	237mm(こて先付け)

EA304AR、EA304AK-1交換用半田ごて

窒素ガスがこて先全体を包み込むことで酸素を遮断し、こて先とはんだの酸化を防ぎ、予熱効果を高めます。

鉛フリーはんだ対応

RoHS規制対応品

ESD SAFE対策製品

静電気減衰性試験(MIL-STD-3010Aの試験方法4046)に基づき、アースが接地された状態で帯電電圧50V以下

※適用こて先は下記のその他関連商品をご覧ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.