

品番 : EA304AS-4

品名 : [EA304AH用] 半田吸取器



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 25,800円(税抜)／28,380円(税込) | | |
| カタログ価格 | 25,800円(税抜)／28,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/01 03:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0690ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FM2024-02 |
| 入力電源 | AC24V (EA304AHまたは旧EA304ANが必要です。) | 消費電力 | 70W(24V) |
| 設定温度 | 350~450°C | ノズルアース間抵抗 | <2Ω |
| リーク電圧 | <2mV | コード長さ | 1.2m |
| 全長 | 180mm(EA323HD-3のノズルをつけた場合) | 重量 | 65g(EA323HD-3のノズルをつけた場合) |

EA304AH交換用半田吸取器

熱回復性にすぐれたノズル・ヒーター一体型

ノズル(EA323HD-3)の交換がワンタッチで可能

1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能

ノズルが冷めなくても交換可能

鉛フリーはんだ対応

RoHS規制対応品

ESD SAFE 静電対策製品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.