品番: EA304AS-4

品名: [EA304AH用] 半田吸取器



販売価格	25,200円 (税抜)/27,720円(税込)				
カタログ価 格	25,200円(税抜)/27,720円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 05:58現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0700ページ				



仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	FM2024-02
入力電源	AC24V (EA304AHまたは旧EA304ANが必要 です。)	消費電力	70W(24V)
設定温度	350~450℃	ノズルアース間抵抗	<2Ω
リーク電圧	<2mV	コード長さ	1.2m
全長	180mm(EA323HD-3のノズルをつけ た場合)	重量	65g(EA323HD-3のノズルをつけた 場合)

EA304AH交換用半田吸取器

熱回復性にすぐれたノズル・ヒーター一体型

ノズル(EA323HD-3)の交換がワンタッチで可能

1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能

ノズルが冷めなくても交換可能

鉛フリーはんだ対応

RoHS規制対応品

ESD SAFE対策製品

静電気減衰性試験(MIL-STD-3010Aの試験方法4046)に基づき、アースが接地された状態で帯電電圧50V以下

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.