品番: EA304AS-7

品名: [EA304AH用] 高熱容量窒素ガス半田ごて



販売価格	<b>20,000円</b> (税抜)/ 22,000円(税込)				
カタログ価 格	20,000円(税抜)/22,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/20 05:58現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0700ページ				



## 仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	FM2031-01		
消費電力	140W(24V)	設定温度	200~500℃		
ノズルアース間抵抗	<2Ω	リーク電圧	<2mV		
コード長さ	1.2m				
EA304AH、旧EA304AN用の窒素ガス半田ごて					
140Wのハイパワー高熱容量窒素半田ごて					
鉛フリーはんだ対応					
RoHS規制対応品					
ESD SAFE対策製品 静電気減衰性試験(MIL-STD-3010Aの試験方法4046)に基づき、アースが接地された状態で帯電電圧50V以下					
※こて先は取寄せになります。					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.