

品番 : EA304HB-150

品名 : AC100V/150W 半田ごて



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,300円(税抜) / 4,730円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,300円(税抜) / 4,730円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/02/02 04:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0689ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|----------------|-------|-----------------|
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 351 |
| 用途 | 電気配線や金属のはんだ付けに | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 150W | こて先温度 | 515°C |
| こて先 | φ 16mm | こて先形状 | I型 |
| ヒーター | ニクロムヒーター | 全長 | 365mm |
| 重量 | 580g | | |
| めっきを施していない銅のこて先のため、作業に合わせてヤスリで加工が可能です。 | | | |
| 熱伝導の良い銅こて先を採用 | | | |
| RoHS規制対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.