


品番 : EA304HD-47

品名 : AC100V/ 47W 半田鋺(温度制御)



販売価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
カタログ価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/06/18 07:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0691ページ		



## 仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FX601-01
用途	シャーシ、大型コネクタ、トランスなど大容量はんだ付けに	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	47W	設定温度範囲	240・310・360・410・460・540℃(6段階)
こて先	φ6.5mm	リップル温度	無負荷時±1℃
ヒーター	セラミックヒーター	プラグ形状	平型プラグ
全長	233mm (付属こて先装着時)	重量	68g (付属こて先装着時)

こて先の内部構造を見直すことで熱伝導率を高め、強力な熱復帰率を実現しました。

ダイヤル式の簡単温度設定(ダイヤルを外すことで、設定温度のロックも可能)

LEDで設定温度に達したことをお知らせします。

CALボリュームで温度補正が可能です。

蓄熱量の大きなこて先を採用

コンパクトで持ちやすい軽量設計

鉛フリーはんだ対応

RoHS規制対応品

※適用にて先は下記のその他関連商品をご覧ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.