

品番 : EA304XA

品名 : AC100V/40W ホットナイフセット



販売価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/02 22:29現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0694ページ1600ページ1733ページ		



切削可能な用例と範囲		
粗加工の種類	刃先可動範囲(cm以下)	範囲
複合二重刃	2mm	4mm
ジグソーナイフ	10mm	17mm
A型	2mm	4mm
スカルプ刀頭	2mm	4mm
エアブロッサム	2mm	4mm
エアブロッサム	0.8mm	1.4mm
フューソール	—	切削不可範囲
ナイロン(0-7)	—	3mm

カタログ訂正

25/12/01 全長:(誤)235mm→(正)230mm(No.56,57 1253)

### 仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	515
用途	プラ板やプラモデルのランナーのカット、バリ取りなどに	〈セット内容〉	・ホットナイフ(刃長:1.0mm) ・こて先(φ4mm) ・糸はんだ(φ1.6×600mm)
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	40W
こて先温度	400°C	全長	こて先付けた場合:230mm(コード除く)
重量	180g	ヒーター	ニクロムヒーター
プラグ	平型		

熱で溶かしながらカットするので軽い力で作業が可能

RoHS規制対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目14番1号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.