

品番：EA304YB-1

品名：AC100V/7W 発泡スチロールカッター(160mm)



販売価格	7,030円(税抜) / 7,733円(税込)		
カタログ価格	7,030円(税抜) / 7,733円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/30 23:26現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0694ページ		



モデルチェンジ内容 26/04/14 ●AC電源アダプタの形状変更(No.57 1254)

#### 仕様

電源	AC100V	消費電力	7W
コード長	2.2m	材質	樹脂
最大切断能力	・アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mm ・ロングヒーターユニット/奥行100mm ・ショートヒーターユニット/奥行12mm	最大温度	・アーチ型ユニット:約160℃ ・ロングヒーターユニット:約200℃ ・ショートヒーターユニット:約300℃

発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業が自由自在!

便利な手元スイッチ付き

スイッチを入れて10秒で使用可能!

3種のアタッチメント付きで、用途に合わせて加工が可能

刃物で切ったときのような切りくずが出ません。

発泡スチロール切断時に有毒なガスが発生せず、環境に優しい。

※ACアダプターの形状は異なります。(画像★参照)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

