

品番 : EA304YC-1

品名 : AC100V/45W/300mm 発泡スチロールカッター



販売価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
カタログ価格	37,000円(税抜) / 40,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 22:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	石崎電機製作所(SURE)	型番	HC-300F
用途	発泡スチロール、ブロック状の発泡スチロールの切断・加工に	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	45W	二次電圧	9V
有効刃長	300mm	切断深度	220mm
ヒーター線	φ0.5×350mm	材質	アルミ
サイズ	カッター部: 263×469×φ25mm ステーション: 140(W)×160(D)×126(H)mm	重量	カッター部: 0.35kg ステーション: 2.5kg
コード長	1.5m	付属品	ヒーター線×2本

作業性と操作性を重視した軽量設計のステーション式発泡カッター

ブロック状の発泡スチロールの切断・加工が容易に可能

発泡スチロールをヒーター線で溶断するため、切断面がきれいで微細なゴミが出ません。

自由曲線はもちろん、正確な角度で切断する事ができます。

温度調整不可

替えヒート線はEA304YC-30をお買い求めください。

<使用上の注意>

本機は発泡スチロールの切出し以外に使わないでください。また、金属物その他の異物が混入されている発泡スチロールには使用しないでください。

交流100V以外では使用しないでください。15A以上のコンセントを単独で使用してください。

ヒーター線は消耗品ですので、断線の場合は交換ください。

傷んだヒーター線は取り付けないでください。

ヒーター線は常にきれいにしておいてください。

連続使用の場合は定期的に本機を休ましてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.