

品番：EA304ZB-10

品名：半田ごてキット(ガス式)



販売価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 58 (2026/04/27 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0688ページ		



カタログ訂正 26/01/07 ●全長/使用時間/最高温度(半田コ`テ) 誤:150mm/約30分/400℃、正:155mm/約40分/450℃ (NO. 57 1253)

仕様

<キット内容>	こて先×1 半田ごて×1 ブローナーチップ×1 ホットナイフ×1 ブローナーチップ×1 こて先クリーナー×1 巻き半田×1 (7点セット)	最高温度	半田ごて:450℃ トーチ:1300℃ ホットナイフ:450℃ ブローナーチップ:650℃
使用時間	約40分(中火で)	カートリッジ容量	7ml
能力	30~70W	全長	本体:155mm(キャップ装着時) 140mm(キャップ無し時)
加熱時間	18秒	重量	約56g(本体のみ)
ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。			
ポケットサイズで、手軽に充填可能			
ホットナイフ付で、スムーズにカット可能			
ケース付き			
※ガスはボタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.