

品番：EA304ZB-100A

品名：半田ごて(ガス式)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,180円(税抜) / 3,498円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,180円(税抜) / 3,498円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 66 (2026/04/27 02:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0688ページ | | |



カタログ訂正 26/01/07 ●全長/使用時間/最高温度(半田コゝテ) 誤:150mm/約30分/400℃、正:155mm/約40分/450℃ (NO. 57 1253)

仕様

| | | | |
|----------|--------------------------------|------|-----------|
| 最高温度 | 半田ごて:450℃ トーチ:1300℃ | 使用時間 | 約40分(中火で) |
| カートリッジ容量 | 7ml | 能力 | 30~70W |
| 全長 | キャップ装着時:155mm キャップ無し時:140mm | 加熱時間 | 18秒 |
| 重量 | 約56g | | |

ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。

ポケットサイズで、手軽に充填可能

※ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.