

品番 : EA304ZR

品名 : 半田ごてキット(ガス式)



販売価格	9,560円(税抜) / 10,516円(税込)		
カタログ価格	9,560円(税抜) / 10,516円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/23 07:35現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	2000
セット内容	トーチ、トーチキャップ、 1.2mmはんだ付け用チップ、 切断ナイフ、形削りナイフ、 広角炎用ヘッド、デフレクター、 熱風用先端チップ、 スポンジと容器、熱先端工具用容器、 はんだ、レンチ(7mm、8mm)	用途	はんだ付け、ナイロンテープの切断、 プラスチックや熱加工材の溶解・成型、 直火作業、プラスチックシートや熱加工 材の切断、 熱加工材の収縮、塗料除去の準備、 電線に使用する感熱絶縁材の収縮
使用ガス	精製ブタンガス(EA916WR-10A)(別 売)	タンク容量	17ml/12g
ガス消費量	12g/h	継続使用時間	最高出力:45分 最低出力:90分
熱出力	直火:1200°C 熱風:680°C 先端工具:550°C	加熱時間	直火:瞬時 先端工具:約25秒
冷却時間	防火具:15分 先端工具:17分	重量	135g

ガス式はんだごて

自動点火

ブタンガスの採用で、いつでもどこでも使用可能

多様な先端部の交換により、作業に最適なパフォーマンスを実現

短い加熱時間と充填時間で作業効率アップ

作業に必要な燃焼温度を自由に設定可能

不意の点火を防ぐチャイルドロックシステム

収納ケース付き

代替品



品番 EA304ZR-10A

コメント 変更点:セット内容、パッケージ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.