

品番 : EA304ZR-10

品名 : ガス式半田ごてキット(自動点火式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 11,500円(税抜)／12,650円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,500円(税抜)／12,650円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/01/23 13:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0688ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|---------|--|
| メーカー | DREMEL(ドremel) | 型番 | 2000 |
| 用途 | はんだ付け、ナイロンテープの切断 プラスチックや熱加工材の溶解・成型 直火作業、プラスチックシートや熱加工材の切断 熱加工材の収縮、塗料除去の準備 電線に使用する感熱絶縁材の収縮 | <セット内容> | 本体、はんだ付け先端工具、デフレクター、切断ナイフ、熱風用切断工具、形削りナイフ、広角炎用ヘッド、焼き絵用ビット、はんだ用スポンジ、はんだ、レンチ2種(7mm・8mm) |
| 使用ガス | 精製ブタンガス(EA916WR-10A)(別売) | タンク容量 | 17ml/12g |
| ガス消費量 | 12g/h | 継続使用時間 | 最高出力:45分 最低出力:90分 |
| 熱出力 | 直火:1200°C 熱風:680°C 先端工具:550°C | 加熱時間 | 直火:瞬時 先端工具:約25秒 |
| 冷却時間 | 防火具:15分 先端工具:17分 | トーチサイズ | Φ34×210mm |
| 重量 | 135g | 材質 | ポリアミド樹脂、アルミニウム |

自動点火

コードレス作業が可能。電源が不要なガス式はんだごてです。

ブタンガスの採用で、いつでもどこでも使用可能

多様な先端部の交換により、作業に最適なパフォーマンスを実現

短い加熱時間と充填時間で作業効率アップ

作業に必要な燃焼温度を自由に設定可能

不意の点火を防ぐチャイルドロックシステム

代替品



品番 EA304ZR-10A
コメント 変更点:タンク容量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.