品番: EA304ZR-10A

品名:ガス式半田ごてキット(自動点火式)



販売価格	11,500円 (税抜)/ 12,650円(税込)				
カタログ価 格	11,500円(税抜)/12,650円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/27 01:12現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					



















仕様

メーカー	DREMEL(ドレメル)	型番	2000-7
用途	はんだ付け、ナイロンテープの切断 プラスチックや熱加工材の溶解・成型 直火作業、プラスチックシートや熱加工 材の切断 熱加工材の収縮、塗料除去の準備 電線に使用する感熱絶縁材の収縮	<セット内容>	本体、はんだ付け先端工具、デフレクター、切断ナイフ、熱風用切断工具、形削りナイフ、広角炎用ヘッド、焼き絵用ビット、はんだ用スポンジ、はんだ、レンチ2種(7mm・8mm)
最高温度	直火:1200℃ 熱風:680℃ 先端工具:550℃	タンク容量	12ml/7g
継続使用時間	最高出力:45分 最低出力:90分	トーチサイズ	φ34×210mm
使用ガス	精製ブタンガス(EA916WR-10A)(別 売)	重量	135g
材質	ポリアミド樹脂、アルミニウム		

コードレス作業が可能。電源が不要なガス式はんだごてです。

ブタンガスの採用で、いつでもどこでも使用可能

多様な先端部の交換により、作業に最適なパフォーマンスを実現

可変温度調節機能が付いているので、熱の温度と炎の大きさを簡単に調節できます。

内蔵された点火ボタンはロック機能付きで、誤点火を防止できます。
一定の炎を維持できる点火ロック機能付きで、中断することなく安定した作業が可能です。
自動点火
ガス式はんだごて

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.