

品番 : EA305HB-11

品名 : DC3.6V グルーガン(充電式 / φ 7.0mm)



販売価格	8,500円(税抜)／9,350円(税込)		
カタログ価格	8,500円(税抜)／9,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 21:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1523ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLUEPEN
電源	DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)	設定温度	170°C(接着温度)
予熱時間	約15秒	充電時間	フル充電:約4時間
連続使用時間	最大約30分 ※使用条件によって異なります。	サイズ	50(W)×146(D)×156(H)mm
使用スティック径	7mm	重量	100g(バッテリー含む)
用途	段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン)、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に	付属品	充電器、グルースティック(クリア)×4本

ノズルが詰まらず、グレーも固まって残らない設計

先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止

レバーを離すとグレーが後退し、液ダレを防止

スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能

マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用)

人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮

継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.