

品番 : EA305HB-16

品名 : AC100V/ 16W ホットメルトガン(φ11mm)



販売価格	6,780円(税抜) / 7,458円(税込)		
カタログ価格	6,780円(税抜) / 7,458円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/05/23 03:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1465ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	PKP18E
電源	AC100V(50/60Hz)・16W	設定温度	200℃
予熱時間	約7分間	使用スティック径	11mm
サイズ	160(W)×185(D)×50(H)mm	重量	350g
付属品	ノズル(ロングタイプ穴径: φ2.7mm)、 スイングスタンド、ボンドスティック φ11mm×200mm×1本	接着剤吐出量	20g/分

二重絶縁構造

電熱瞬間接着機

ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。

電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.