

品番 : EA305HE-11

品名 : AC100V/ 16W ホットメルトガン(ローメルト/ φ11-12mm)



販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/23 02:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1465ページ		



仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	HMG-LM1
定格電圧	AC100V	定格消費電力	16W
予熱時間	7~8分	設定温度(溶融温度)	約130℃(ローメルトタイプ)
吐出能力	1,000g/h	重量	約250g(電源コード除く)、 330g(電源コード含む)
サイズ	全長224×全高188mm	電源コード長	約1.7m
ノズル径	φ2.0mm	使用可能ホットメルト径	φ11~12mm

低温で使用可能なので、安全性が高い。

消費電力が少ない

バランスーへの取付が可能

接着可能な素材	アクリル、ABS樹脂、 チロール、金属、 木、皮革、紙	用途	ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱 の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や 接着、 人形、造花、民芸品の接着
---------	-----------------------------------	----	---

ホットメルトスティックはEA305HE-6をご使用下さい。

代替品

	<p>品番 EA305HB-16 コメント AC100V/16W 設定温度200℃</p>
	<p>品番 EA305HE-12 コメント AC100V/100W 設定温度100~200℃</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.