品番: EA305HE-12

品名: AC100V/100W ホットメルトガン(*ϕ* 11-12mm)



販売価格	62,500円(税抜)/68,750円(税込)				
カタログ価格	62,500円(税抜)/68,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/21 02:44現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1523ページ				



仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	HGP-HY1			
電源	AC100V·100W	ノズル径	2.0mm			
使用スティック径	11~12mm					
溶解温度100~200℃、5段階可変						
ダンボール接着・梱包・木材・プラスチック・金属の接着に。						
あらゆる接着材に対応 (ポリアミド・ポリオレフィン接着材も使用可)						
ヒーターの立ち上がりが早く連続作業が行えます。						
付属品	取替え用ロングノズル・スパナ×2本	重量	350g			
ホットメルトスティックは EA305HE-1~-3をご使用下さい。						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.