

品番 : EA305HF-2

品名 : AC100V/100W ホットメルトガン(φ11.5mm)



販売価格	41,900円(税抜) / 46,090円(税込)		
カタログ価格	41,900円(税抜) / 46,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 18:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1465ページ		



#### 仕様

メーカー	白光(HAKKO)	型番	804-1
用途	段ボール、化粧箱などの封かん、包装時の封かんの手直しに	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	100W	設定温度	100~200℃
ノズル径	2.0mm	使用スティック径	φ11.5mm
サイズ	207×45×173mm	重量	350g
温調機能付きで、電子部品の接着にも対応可能なメルター			
接着剤の補充が簡単で、連続作業に最適			
RoHS規制対応品			
※ホットメルトスティックはEA305HF-12・-13・-16をご使用下さい。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.