


品番：EA305ZE-12

品名：φ1.2mm 半田送りユニット



販売価格	48,400円(税抜) / 53,240円(税込)		
カタログ価格	48,400円(税抜) / 53,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 08:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0693ページ		



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	374-4
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	6W
モード	オート/マニュアル	半田送り時間	0~7秒間
半田送り速度	4.5~26mm/秒	半田送り量	0~182mm
対応はんだ径	φ1.2mm	使用可能はんだ量	巻き半田1kgまで
サイズ	107(W)×215(D)×106(H)mm	重量	1.6kg
プラグ	2極接地		

ダイヤルではんだを送る「時間」と「速度」を組み合わせることで、はんだの送り量をコントロールします。(AUTOモードの場合のみ)

はんだを送った後、特定の距離だけはんだを引き戻す機構を搭載

糸はんだへV溝を入れる事で、はんだ付け時にフラックスから発生するガスの圧力を逃がし、飛散を軽減します。

鉛フリーはんだ対応

ESD SAFE 静電気対策製品

RoHS規制対応

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.