


品番 : EA307A-2

品名 : 2.4x500mm/ 150g 燐・銅ろう(BCUP-2)



販売価格	2,090円(税抜) / 2,299円(税込)		
カタログ価格	2,090円(税抜) / 2,299円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/03 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ	0074ページ		



※ロウ付は半田付け…
ロウ付を施した状態をロウ付、半田等の
用途で使用可能な状態を半田付とします。
※ロウ付の注意点…
①ロウ付は、温度は十分に高く、
液相に加熱する際は必ず十分な量の
材料を供給し、加熱温度の100℃以上
を確保し、それらを満たす必要があります。

仕様

全長(mm)	500	線径(mm)	2.4
ロウ付温度	735~840℃	含有量	銅93%/リン7%
固相線温度	705℃	液相線温度	805℃
比重	8.0	継手間隙	0.03-0.08
流動性	速い	規格	JIS-Z-3264、AWS5.8-76:BcuP-2
入数	約8本(目安)	用途	銅と銅合金のみのロウ付に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.