


品番 : EA307B-3

品名 : 3/8"(9.53mm)/250g ソルダーリング



販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/08 22:52現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ			



仕様

線径	1.6mm	適合銅管外径	3/8"(9.53mm)
含有量	銅93%/リン7%	内径	6.33mm
規格	JIS-Z-3264, AWS5.8-76: BcuP-2	固相線温度	705℃
液相線温度	805℃	ロウ付温度	735℃~840℃
比重	8.0	継手間隙	0.03-0.08
入数	250g入	用途	銅と銅のみのロウ付に。

リング状の為ロウ付けの失敗がありません。

銅のロウ付にはフラックスは不要です。

流動性が優れ、継手間隙の狭い所への浸透が良好です。

ロウ付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。

鉄、銅、ニッケル合金のろう付には不適當です。

冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのろう付、モーター他各種電気機器の導体のろう付にも適しています。

●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。

※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。

実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.