

品番 : EA307C-2.0

品名 : 2.0x500mm/1.0kg 磷・銅ろう(2%銀)



販売価格	19,500円(税抜)／21,450円(税込)		
カタログ価格	19,500円(税抜)／21,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 16:43現在)		
商品入数	1	販売単位	Kg
カタログページ	0075ページ		



## 仕様

全長(mm)	500	線径(mm)	2.0
口ウ付温度	730°C～815°C	含有量	銅91%/リン7%/銀2%
固相線温度	640°C	液相線温度	788°C
比重	8.0	流動性	中間
継手間隙	0.03-0.13	規格	JIS-Z-3264、AWS5.8-76:BCuP-6
入数	1kg入	用途	銅および銅合金の口ウ付に。

電気部品、空気調節機器、熱交換機器、バイブレーター等の口ウ付にも適しています。

機械的性質が優れ、EA307-1.6～2.4に比べ延性も良好です。

継手間際を狭く設定することのできない箇所の口ウ付に適します。

銅の口ウ付にはフラックスは不要です。

口ウ付部の熱伝導、電気伝導度は良好です。

鉄、銅、ニッケル合金の口ウ付には不適当です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

