


品番：EA308AA-2.4

品名：2.4x500mm/150g 銀ろう(カドミリー/銀40%)



販売価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
カタログ価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 06:26現在)		
商品入数	1	販売単位	pk
カタログページ	0074ページ		



仕様

全長(mm)	500	線径(mm)	2.4
ロウ付温度	730~820℃	含有量	銀40%
成分	Ag:40%、Cu・Zn:30%	固相線温度	670℃
液相線温度	730℃	比重	9.2
入数	150g入(目安入数:約7本)	用途	銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付に。

カドミウムフリー(カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)

熔融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。

ロウ付には還元炎を使用してください。

低融点成分が溶け分かれを生じないように加熱はできるだけ急速にしてください。

ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。

銅、ステンレス鋼、銅、銅合金等のろう付。

冷暖房機器、計測器、電気機器等のろう付にも適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

