

品番：EA308B

品名：150g 銀ろう用フラックス



販売価格	1,650円(税抜) / 1,815円(税込)		
カタログ価格	1,650円(税抜) / 1,815円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/04/02 02:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0074ページ		



仕様

内容量	150g	活性温度範囲	400～900℃
物性的特性	Ph:7.2 比重:1.858 沸点:100℃ 融点:566℃ 引火点:なし	規格	・FED SPEC ・O-F-499C タイプB ・AWS タイプ3A ・AMS 3410F
用途	銀ろう用ペースト状フラックスです。 銀ろうを使用する場合、必ずご使用ください。		

活性温度範囲(400℃～900℃)が広く深い浸透力を持ち、飛散りやピンホールがほとんどありません。

使用実績の高い最もポピュラーなフラックスです。

より優れたろう付を行うために速やかに母材表面を洗浄にし、加熱中の酸素防止を行い、“ぬれ現象”を促進させる優れたフラックスです。

燐・銅ろうにも使用できます。

非水溶性

※商品の性質上、水が分離してしまいます。水が分離している際は使用時に混ぜてください。

※固まってしまった際は混ぜる水は「蒸留水」にしてください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.