品番: EA308B

品名: 150g 銀ろう用フラックス



| 販売価格 | 1,650円(税抜)/1,815円(税込) | | | | | |
|---------|--------------------------------------|------|---|--|--|--|
| カタログ価格 | 1,650円(税抜)/1,815円(税込) | | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2025/08/03 09:14現在) | | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | | |
| カタログページ | 0075ページ | | | | | |





仕様

| 内容量 | 150g | 活性温度範囲 | 400~900℃ |
|-------|--|--------|---|
| 物性的特性 | Ph:7.2 比重:1.858 沸点:100℃ 融点:566℃ 引火点:なし | 規格 | ・FED SPEC ・OーF-499C タイプB ・AWS タイプ3A ・AMS 3410F |
| 用途 | 銀ロウ用ペースト状フラックスです。 銀ロウを使用する場合、必ずご使用く ださい。 | | |

活性温度範囲(400℃~900℃)が広く深い浸透力を持ち、飛散りやピンホールがほとんどありません。

使用実績の高い最もポピュラーなフラックスです。

より優れたロウ付を行うために速やかに母材表面を洗浄にし、加熱中の酸素防止を行い、"ぬれ現象"を促進させる優れたフラックスです。

燐・銅口ウにも使用できます。

非水溶性

※商品の性質上、水が分離してしまいます。水が分離している際は使用時に混ぜてください。

株式会社エスコ