


品番：EA311CB-21

品名：1.0mm/1kg 巻はんだ



販売価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
カタログ価格	11,700円(税抜) / 12,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/04 18:47現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0704ページ		



仕様

メーカー	三光金属	型番	RH60
仕様	フラックス入	線径(mm)	1.0
巻(g)	1,000	用途	金属加工、基板半田付
錫/鉛(%)	60/40	融点	190℃
全長	95m	材質	ロジン:1.8%
外観	金属線	比重	7.4

ヤニ入り

取り扱い上の注意:

素手で扱ってはならない。

必要に応じ保護めがね、マスクを使用する。

保管: 冷暗所に保管する。

使用時は局所排気を行う。

代替品

品番	EA311CB-11
コメント	1.0mm/500g



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.