


品番：EA311CB-23

品名：1.6mm/1kg 巻はんだ



販売価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/29 14:30現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	0694ページ		



仕様

メーカー	三光金属	型番	RH60
仕様	フラックス入	線径(mm)	1.6
巻(g)	1,000	用途	金属加工、基板半田付
錫/鉛(%)	60/40	融点	190℃
全長	38m	材質	ロジン:1.8%
外観	金属線	比重	7.4
ヤニ入り			
取り扱い上の注意： 素手で扱ってはならない。 必要に応じ保護めがね、マスクを使用する。			
保管：冷暗所に保管する。			
使用時は局所排気を行う。			