


品番：EA315-25

品名：150・220A/20m 溶接ケーブルリール



販売価格	132,500円(税抜) / 145,750円(税込)		
カタログ価格	132,500円(税抜) / 145,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/06 10:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0078ページ		



#### 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	EDS-2038
商品名	溶接ケーブルリール	用途	アーク溶接専用
一次側ケーブル長	1.5m	二次側ケーブル長	20m
許容電流	150A(負荷時間率100%) 220A(負荷時間率 50%)	ケーブル仕様	一次・二次側:WCT38mm <sup>2</sup> ×1芯
サイズ	364(W)×360(D)×416(H)mm	重量	19kg
付属品	ホルダーセット、一次側ケーブル:1.5m(WCT38mm <sup>2</sup> )付		

FRP製円盤は絶縁性が高く、高強度。漏電の心配がなく、溶接時の紫外線にも強さを発揮します。

スムーズな送り出し、巻き取りができるローラー式ケーブルガイド。

ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。

電線の電流降下や発熱を防ぐために、必ず許容電流以内でご使用下さい。

屋内用のため、雨の中や水気のある場所では使用しない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

