

品番：EA315-3

品名：200A/300A ケーブルジョイント(雌)



販売価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
カタログ価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/11 15:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0079ページ		



・ケーブルジョイントをケーブルに取り付けるには注意
→ 必ず安全ホルダーに固定してください。
→ 安全ホルダーがケーブルの外径と適合しているか。
→ 必ず、絶縁被覆に傷を付けないように入れてください。
→ 必ず、安全ホルダーをしっかりと固定してください。



仕様

メーカー	三立電器工業	型番	JA-300
接続部	メス	用途	200A・300A共用
電線接続方式	ねじ止式	適用電線	WCT22~38mm ²
使用率	60%	金属部分材質	真鍮
全長	200mm	重量	250g

ゴムカバー付

1/4回転で簡単に着脱できます。

電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。

使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。

他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。

使用例：

安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

