品番：EA315AK-20

品名：300A/20m 溶接中間ケーブル

販売価格	52,600円（税抜）／ 57,860円（税込）		
カタログ価格	52,600円（税抜）／57,860円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/13 23:51現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0079ページ		



仕様

メーカー	堺電業	溶接機	300A用
ケーブル長	20m	ケーブル(WCT)	38m㎡

ケーブル仕様
・用途：300A用
・使用ケーブル：導線用1種ケーブル、WCT 38m㎡
（導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの）
・ケーブル長：20m
・シース厚さ：2.3mm
・許容電流：連続105A

ケーブルジョイント仕様（EA315-3:メス／EA315-4：オス）
・用途：200A溶接機用
・接続方式：ネジ止式
・長さ：200mm
・重量：300g
・ゴムカバー付

代替品

品番　EA315AK-10
コメント　ケーブル長 10m

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.