

品番：EA315AR-10


品名：200A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/29 17:48現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0078ページ		



品番	EA315AR-10
品名	200A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)
メーカー	堺電業
ケーブル長	10m
用途	主として、200アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
仕上げ外径	11.8mm
シース厚さ	2.3mm
許容電流	連続105A
使用ケーブル	導線用1種ケーブル WCT22mm <sup>2</sup> (導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)



品番	EA315AR-10
品名	200A/10m 溶接機用ケーブル(2次側)
メーカー	堺電業
ケーブル長	10m
用途	主として、200アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
仕上げ外径	11.8mm
シース厚さ	2.3mm
許容電流	連続105A
使用ケーブル	導線用1種ケーブル WCT22mm <sup>2</sup> (導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)

#### 仕様

メーカー	堺電業	溶接機	200A用
ケーブル長	10m	ケーブル(WCT)	22mm <sup>2</sup>
用途	主として、200アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。	許容電流	連続105A
仕上げ外径	11.8mm	使用ケーブル	導線用1種ケーブル WCT22mm <sup>2</sup> (導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
シース厚さ	2.3mm		

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.