

品番：EA315GA-2

品名：AC100V/40A 交流アーク溶接機



販売価格	28,000円(税抜)／ 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/07 23:43現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	育良精機	型番	IS-H40BF
入力電圧	AC100V	出力電圧	40A
定格入力	1.35kW	定格負荷電圧	22V
無負荷電圧	35V	使用率	30%
使用溶接棒径	1.4～1.6mmまで	本体サイズ	130(W)×225(L)×190(H)mm
ケーブル長	ホルダー付ケーブル×2m、 アースクリップ付ケーブル×1m、 電源×1.9m	標準付属品	溶接面、皮手袋、溶接棒×数本
特長	・電源100Vコンセントで溶接棒16mmまで使用可能。 ・低電流・低電圧用溶接棒を必ずご使用ください。		

溶接棒5本付き(φ 1.6×250mm)
●軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。
●アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)
使用率とは…溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。

代替品

	品番 EA315GA-2A コメント 変更点:皮手袋が付属しません。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.