

品番：EA315GA-2A

品名：AC100V/40A 交流アーク溶接機



販売価格	41,800円(税抜)／45,980円(税込)		
カタログ価格	41,800円(税抜)／45,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/08 05:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0076ページ		



仕様

メーカー	育良精機	型番	IS-H40BF
入力電圧	AC100V	使用率	10%
出力電圧	40A	定格入力	1.35kW
定格負荷電圧	22V	無負荷電圧	35V
使用溶接棒径	φ 1.4～1.6mm	本体サイズ	130(W)×225(D)×190(H)mm
重量	8.0kg	ケーブル長	・ホルダー付ケーブル16m㎡×2m ・アースクリップ付ケーブル 16m㎡×1m ・電源2m㎡×1.9m
特長	電源100Vコンセントで溶接棒1,6mm まで使用可能。低電流・低電圧用溶接 棒を必ずご使用ください。	標準付属品	・ホルダー付きケーブル2m ・アースクリップ付きケーブル1m ・溶接面/溶接棒数本
注意	感電の恐れがありますので、必ず接地 (アース)をしてください。		

溶接棒5本付き(φ 1.6×250mm)
軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。
アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)
使用率とは…溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意

味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.