

品番：EA315GH-2

品名：AC100V ノンガス半自動溶接機



販売価格	81,100円(税抜)／89,210円(税込)		
カタログ価格	81,100円(税抜)／89,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/19 23:24現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-SA090
入力電流	25A	周波数	50Hz/60Hz
出力電流	90A	使用ワイヤー径	φ0.6/0.8/0.9mm
サイズ	230(W)×480(D)×360(H)mm	重量	本体6.5kg
付属品	トーチケーブル2m、 アースクリップ付ケーブル3m、 入力ケーブル(3芯)3m、 チップφ0.6/φ0.8/φ0.9、 ノズル、ワイヤーφ0.9		
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現			
入力電源	100V(单相)	使用率	40%

代替品

	品番EA315SE-1 コメント仕様をご確認ください。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.