

品番：EA315GJ

品名：AC100V/90-155A 直流アーク溶接機[バッテリー式]



販売価格	195,000円(税抜)／214,500円(税込)		
カタログ価格	195,000円(税抜)／214,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/23 18:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	育良精機	型番	IS-160CBA
バッテリー	36V×1本(メンテナンスフリー)	充電時間	30分～3時間
入力電圧	AC100V	出力電流	90～155A
冷却方式	強制空冷	溶接可能溶接棒本数 (100V併用時)	φ 2.6mm 使用率:40%→192本 φ 3.2mm 使用率:20%→90本
本体サイズ	W340×L240×H530 (mm)	重量	上部:22kg、下部:35kg
標準付属品	専用バッテリー×1本、差込金具(オス) ×2個、入力ケーブル(3心、2mm ²) ×2m	特長	・家庭用100Vコンセントで充電していただき、溶接棒 φ 32mmまで溶接可能。 ・軽量・コンパクト一体型バッテリー ・使用異常検出回路付 ※ホルダー付ケーブル・アースクリップ付ケーブルは別売になります。

●アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)

使用率とは…溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.