

品番：EA315GJ-14

品名：単相100V・200V兼用 インバータ直流アーク溶接機



販売価格	119,000円(税抜)／130,900円(税込)		
カタログ価格	119,000円(税抜)／130,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	育良精機	型番	ISK-LY162
●アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)			
出力電流	20A～160A (10A～80A)	周波数	50/60Hz
入力	8kVA/5.5kW(2.5kVA/2kW)	負荷電圧	23V
無負荷電圧	50V	使用可能溶接棒	最大φ4.0mm(最大φ2.6)
本体サイズ	155(W)×370(D)×300(H)mm	重量	9.5kg
付属品	ホルダー付ケーブル5m・ アースクリップ付ケーブル3m・ 入力ケーブル(3芯)3m・ 溶接面・ブラシハンマー	入力電源	AC200V/AC100V(単相)
使用率	30%/100%		
※()内は100V入力時の数値になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.