

品番：EA315HA

品名：AC100V エアプラズマ切断機



販売価格	82,000円(税抜)／90,200円(税込)		
カタログ価格	82,000円(税抜)／90,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/12 02:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	PAC-150
切断可能板厚	軟鋼:3.2mm、ステンレス:2.0mm、アルミ:1.5mm	入力容量	2.5kVA
入力電流	AC25A	出力電流	DC7～15A
サイズ	151(W)×436(L)×251(H)mm	重量	7.0kg
付属品	電極、チップ		
100Vコンセントから軟鋼板厚0.5mm～1.6mmの切断が可能			
安全なタッチスタート機能搭載			
※使用にはコンプレッサーが必要です。適応コンプレッサー:圧力(0.3～0.4MPa)、流量(30L/min(0.4MPa)、130L/min(ノーマル)、空気吐出量140L/min以上			
入力電源	AC100V(单相)	使用率	40%

代替品

	品番 EA315SG-1 コメント メーカー違い仕様ご確認ください。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.