

品番 : EA315HB-1A

品名 : 単相100V ノンガス半自動溶接機



販売価格	61,200円(税抜)／67,320円(税込)		
カタログ価格	61,200円(税抜)／67,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 12:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0077ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	ASAW-80
消費電力	2,500kW	出力電流	DC40～75A
入力電源	AC100V(单相)	使用率	20%
使用温度範囲	-10～40°C	定格入力電流	25A
定格入力容量	2.5KVA	絶縁クラス	H種
定格周波数	50/60Hz(兼用)	使用ワイヤー径	Φ0.8mm
ケーブル長	トーチ:1.9m・アース:2m・電源:2m	本体サイズ	211(W)×330(L)×235(H)mm
重量	11kg		

ノンガス100V電源専用

高圧ガスが不要で100V電源が使える

軟鋼・ステンレスの溶接に使用できる

トリガーを引かないとワイヤーに通電しない安全設計

強制冷却ファン内蔵で余裕の使用率20%

使用率オーバー防止機能搭載

※専用ワイヤー別売(EA315HB-11、12)

代替品



品番 EA315SB-2

コメント 使用率

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.